

# CARE OUVERTYR

**Care Ouvertyr** er hyljandi, tvíþátta, sýruhart lakk, sem gefur góða fyllingu.

**Care Ouvertyr** hentar vel á húsgögn og innréttingar.



Care Ouvertyr er mjög hraðþornandi og er létt í slípun. Lakkið myndar rispúðna og áferðarfallaga filmu.

**Care Ouvertyr** er mjög hraðþornandi og er létt í slípun. Lakkið myndar rispúðna og áferðarfallaga filmu.

**Care Ouvertyr** gefur lítið formaldehyð frá sér hvort heldur er við lökkun eða hörðun. UPPFYLLIR E1 KRÖFUR.

#### Lökkun:

**Care Ouvertyr** er best að bera á flötinn með loftsprautu, háþrýstisprautu eða lakkteppavél. Mikilvægt er að efnis-áburður sé jafn og í samræmi við fyrir-skrifaða efnisnotkun.

#### Herðir:

Í **Care Ouvertyr** skal blanda Bernyl Herði 309, 10,0 % í rúmmáli.

#### Þynnir:

Fyrir sprautun skal þynna lakkið með Bernylþynni 309 eða 31. Flæðiseigja skal vera 17-25 sek fyrir loftsprautu, 35-40 sek fyrir háþrýstisprautu og 40-60 sek fyrir lakkteppavél.

#### Notatími:

Minni enn 3 dagar eftir íblöndun herðis.

#### Hreinsun áhalda:

Með Bernylþynni 31 eða 309.

#### Annað:

Viðurinn skal vera vel þússaður. Slípa skal eftir fyrstu umferð til að fjarlægja hugsanlega ýfingu viðarins og til að tryggja örugga viðlöðun við næstu umferð. Mikilvægt er að hræra vel saman fyrir notkun og eftir blöndun við herði og þynni.

#### Þurrktími:

Lofþornun við 20°C, 1-2 klst.  
Hröðuð þornun við 35-40°C, 45-60 mín.  
Hitastig má ekki vera yfir 30°C við stöflun. Uppgefinn tími er leiðbeinandi og háður aðstæðum hverju sinni.

#### Þykkt (flæðiseigja):

Um 140 sek. (DIN 4 við 20°C).

#### Eðlismassi:

1,20 g/ml (25°C). Skv. SIS staðli.

#### Þurrefni:

Um 59% af massa.

## Beckers



#### Efnisnotkun:

120 - 150 g/m<sup>2</sup>.

#### Gljái:

Um 40. Skv. Gardner 60°.

#### Hitastig við notkun:

Bæði lakkið, flötur og loft verða að vera yfir 18°C.

#### Geymsluþol:

Um 12 mánuðir í óátekinni umbúð.